

GECHTER**Manuell knäledspress, Typ: 12****Beställningsdata**

Ordernummer	086760 12
GTIN	2050001742469
Artikelklass	08V

Beskrivning**Utförande:**

Stabil, ihålig stomme av gjutgods med stor basyta. Stödplatta med fyra fästhål för montering på arbetsbänk eller liknande. Fästsliden för pressverktyg löper spelfritt i en prismatisk styrning och kan ställas in i höjdlid. Dessutom går det att ställa in rörelsevägen (slaglängden) på önskat värde med en ställskruv. Uppspänningsplanet är försett med 10 mm T-spår för montering av inspänningsanordningar. Med vändbara knäledsbultar med vilka tryckkraften kan varieras för olika slaglängder (se tabellen).

Användningsdata:

För präglings-, nitnings-, stuknings- och stansningsarbeten, för bockning samt in- och utdrivning.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Handspakpressar med luftstöd kan levereras från vår onlineshop under nr 086761.

Teknisk beskrivning

höjd utan hävarm	500 mm
lång slaglängd	0 - 45 mm

bordets djup	170 mm
kort slaglängd	0 - 23 mm
inbyggnadshöjd	75 - 240 mm
tryckkraft vid lång slaglängd	16 kN
t-spår enligt DIN 650	1 st strl. 10
vikt	32 kg
bottenyta (djup)	310 mm
kapacitet	120 mm
Typ	12
bottenyta (bredd)	180 mm
bordets bredd	200 mm
fästhål i drivare	10 H 7 mm
tryckkraft vid kort slaglängd	20 kN
Produktslag	Knäledspress