

Svarvdornpress, Typ: 3A



Beställningsdata

Ordernummer	086790 3A
GTIN	2050001940438
Artikelklass	08V

Beskrivning

Utförande:

Stabil, ihålig stomme av specialgjutgods med stor basyta. Stödplatta med fästhål för fixering i underlaget (arbetsbänk resp. underrede nr 086795). Drev och kuggstångsdrivare av nötningsbeständigt stål för stora påkänningar. Arbete med stor precision tack vare härdad och slipad kuggstångsdrivare samt lång drivarstyrning. Vridbart uppspanningsplan med fyra olika stora urtag för uppspanning av olika arbetsstycken. Drivaren manövreras med hävarm.

Användningsdata:

För in- och utdrivning av bussningar, kullager, dornar, stift, bultarmed mera. Även för brotschningsarbeten samt för manövrering av enkla skär- och stansverktyg.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035.

max tryckeffekt: 8,95 kN

drivarens Ø: 48 mm

arbetsdjup till drivarens mitt: 230 mm

max drivarslaglängd: 400 mm

höjd gjutjärnstomme: 700 mm

för arbetsstycke-Ø upp till: 450 mm

Teknisk beskrivning

höjd gjutjärnstomme	700 mm
drivarens Ø	48 mm
vikt	92 kg
för arbetsstycke-Ø upp till	450 mm
uppspanningsplanets slitsbredd	25/45/65/85 mm
bottenyta (djup)	480 mm
max drivarslaglängd	400 mm
max tryckeffekt	8,95 kN
Typ	3A
bottenyta (bredd)	250 mm
arbetsdjup till drivarens mitt	230 mm
Produktslag	Svarvdornpress

Tillbehör

Underställ för dornpress	086795
--------------------------	--------