

GECHTER**Manuell knäledspress, Typ: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	086760 16
GTIN	2050001743749
Artikelklass	08V

Beskrivning**Utförande:**

Stabil, ihålig stomme av gjutgods med stor basyta. Stödplatta med fyra fästhål för montering på arbetsbänk eller liknande. Fästsliden för pressverktyg löper spelfritt i en prismatisk styrning och kan ställas in i höjdlid. Dessutom går det att ställa in rörelsevägen (slaglängden) på önskat värde med en ställskruv. Uppspänningsplanet är försett med 10 mm T-spår för montering av inspänningsanordningar. Med vändbara knäledsbultar med vilka tryckkraften kan varieras för olika slaglängder (se tabellen).

Användningsdata:

För präglings-, nitnings-, stuknings- och stansningsarbeten, för bockning samt in- och utdrivning.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Handspakpressar med luftstöd kan levereras från vår onlineshop under nr 086761.

Teknisk beskrivning

lång slaglängd	0 - 58 mm
tryckkraft vid lång slaglängd	24 kN

t-spår enligt DIN 650	2 st strl. 10
vikt	79 kg
kapacitet	160 mm
bordets djup	230 mm
inbyggnadshöjd	100 - 320 mm
fästhål i drivare	15 H 7 mm
kort slaglängd	0 - 25 mm
Typ	16
tryckkraft vid kort slaglängd	32 kN
bottenyta (bredd)	300 mm
bottenyta (djup)	420 mm
bordets bredd	325 mm
höjd utan hävarm	710 mm
Produktslag	Knäledspress