

Garant**Verkstadsvagn med 6 lådor, Antal lådor: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	914510 6
GTIN	4045197892072
Artikelklass	9GT

Beskrivning**Utförande:**

Verkstadsvagnens stabila hus av stålplåt har perforerade sidoväggar för förvaring av tillbehör. Lådans insida har slitsade lister för indelning av lådan. Lådan lösgörs med ett frikopplingshandtag som är inbyggt i grepplisten. Lådorna kan låsas centralt med **cylinderlås**. Med rullagrade löphjul (2 svängbara hjul med broms, 2 fasta hjul).

Avläggshylla av stål med matta av X-ABS.

Massivt, ergonomiskt handtag av glasfiberarmerad PP.

Beläggning:

lådans fronthöjd: 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

leveransinnehåll:

Inklusive indelningsmateriel. 4 delningspaneler för 60 mm låda, 3 delningspaneler för 120 mm låda.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.

Teknisk beskrivning

vikt	45 kg
------	-------

Bredd	660 mm
lådornas effektiva djup	300 mm
Antal lådor	6
höjd	950 mm
Djup	380 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	30 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	75 %
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Produktslag	Verkstadsvagn

Tillbehör

Låshylsa 225-010-43 utan låscynder	914208
------------------------------------	--------