



Sladdlös inspektionskamera, tillverkarens beteckning: M12ICAV



Beställningsdata

Ordernummer	492712 M12ICAV
GTIN	4002395159994
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

Kompakt sladdlös inspektionskamera för visuell kontroll på svåråtkomliga ställen.

- **89 mm / 3,5 tum avtagbar trådlös färg-LCD-display.**
- **Audio-, video- och fotofunktion, digital zoom 100 – 400 %.**
- **Automatisk kontrastutjämning och vitbalans.**
- **Vattentätt kamerahuvud med 3-steps LED-belysning.**
- **Flexibel, vattentät 274 cm lång kamerakabel.**
- **Digital zoom som ger bättre identifiering av detaljer.**

leveransinnehåll:

Inklusive 1 st. 12 V / 2,0 Ah litiumjonbatteri, laddare C12 C, kabel 2740 mm, 8 GB SD-kort, transportväska.

Teknisk beskrivning

Displaystorlek	3,5 tum
displayupplösning	320×240 px
Batterispänning	12 V

tillverkarens beteckning	M12 ICAV3-9
kamerahuvudets Ø	12,4 mm
batterikapacitet	2 Ah
längd kamerakabel	2740 mm
vikt	0,72 kg
Energiförsörjning	Batteridriven
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
förpackning	Transportväska
Produktslag	Endoskop