



Precisionsslipskiva för utvändig rundslipning D×T×H (mm), 400×40×127, Typ:



Beställningsdata

Ordernummer	594590
GTIN	9003176559199
Artikelklass	53Y

Beskrivning

Utförande:

Högeffektiva slipskivor med keramisk bindning för utvändig rundslipning. Slipskivestruktur med optimalt avstämda mängder av kornmaterial och bindemedel. Bindemedlets hållfasthet och tillverkningsprocessen kännetecknas av:

- **Hög avverknings effekt och kortare sliptider i kombination med mindre förslitning.**
- **Låg termisk belastning, kall slipning.**
- **Mindre stilleståndstid tack vare långa skärpcykler.**

Specifikation: 454A 802J10 V3. Sinterkorund för längre utslitningstid och högre slipeffekt. Speciellt lämplig för **höglegerat stål/snabbstål.**

Användningsdata:

- **För alla typer av utvändig rundslipning (längsgående slipning, rak/sned insticksslipning).**
- **För form-, verktygs- och maskintillverkning – passar alla vanliga slipmaskiner (t.ex. Kellenberger, Studer, Schaudt och Tschudin)**
- **kylning med emulsion krävs, för långspånande material är effektiv kylsmörjning absolut nödvändig**

OBS!:

Lämplig också för planslipning.

Form: 1

Form: 1

Teknisk beskrivning

Slipmetod	Utvändig rundslipning
Slipmedel	Sinterkorund
Slipmedlets beteckning	A
Specifikation	454A 80J10 V3
Form	1
Skiv-Ø D	400 mm
Skivbredd D	40 mm
Produktnamnsattribut	400×40×127
Hål-Ø H	127 mm