



Precisionsslipskiva för utvändig rundslipning D×T×H (mm), 300×40×76,2



Beställningsdata

Ordernummer	594145
GTIN	9003176907853
Artikelklass	53Y

Beskrivning

Utförande:

Högeffektiva slipskivor med keramisk bindning för utvändig rundslipning. Slipskivestruktur med optimalt avstämda mängder av kornmaterial och bindemedel. Bindemedlets hållfasthet och tillverkningsprocessen kännetecknas av:

- **Hög avverknings effekt och kortare sliptider i kombination med mindre förslitning.**
- **Låg termisk belastning, kall slipning.**
- **Mindre stilleståndstid tack vare långa skärpcykler.**

Specifikation: 89A 802J5 AV217. Ädelkorund för **universell** användning.

Användningsdata:

- **För alla typer av utvändig rundslipning (längsgående slipning, rak/sned insticksslipning).**
- **För form-, verktygs- och maskintillverkning – passar alla vanliga slipmaskiner (t.ex. Kellenberger, Studer, Schaudt och Tschudin)**
- **kylning med emulsion krävs, för långspånande material är effektiv kylsmörjning absolut nödvändig**

Form: 1

Form: 1

Teknisk beskrivning

Slipmetod	Utvändig rundslipning
Slipmedel	Ädelkorund
Slipmedlets beteckning	A
Specifikation	89A 80J5 AV217
Form	1
Skiv-Ø D	300 mm
Skivbredd D	40 mm
Produktnamnsattribut	300×40×76,2
Hål-Ø H	76,2 mm
Produktslag	Slipskiva för utvändig rundslipning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		