



Precisionslipskiva för utvändig rundslipning D×T×H (mm), 350×32×127, Typ:



## Beställningsdata

Ordernummer	594225
GTIN	9003176501273
Artikelklass	53Y

## Beskrivning

### Utförande:

**Högeffektiva slipskivor med keramisk bindning för utvändig rundslipning.** Slipskivestruktur med optimalt avstämnda mängder av kornmaterial och bindemedel. Bindemedlets hållfasthet och tillverkningsprocessen kännetecknas av:

- **Hög avverknings effekt och kortare sliptider i kombination med mindre förslitning.**
- **Låg termisk belastning, kall slipning.**
- **Mindre stilleståndstid tack vare långa skärpcykler.**

**Specifikation: 89A 802J5 AV217.** Ädelkorund för **universell** användning.

### Användningsdata:

- **För alla typer av utvändig rundslipning (längsgående slipning, rak/sned insticksslipning).**
- **För form-, verktygs- och maskintillverkning – passar alla vanliga slipmaskiner (t.ex. Kellenberger, Studer, Schaudt och Tschudin)**
- **kylning med emulsion krävs, för långspånande material är effektiv kylsmörjning absolut nödvändig**

### OBS!:

Lämplig också för planslipning.

Form: 1

Form: 1

## Teknisk beskrivning

Slipmetod	Utvändig rundslipning
Slipmedel	Ädelkorund
Slipmedlets beteckning	A
Specifikation	89A 80J5 AV217
Form	1
Skiv-Ø D	350 mm
Skivbredd D	32 mm
Produktnamnsattribut	350×32×127
Hål-Ø H	127 mm