

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, MF: M2,2X0,45****Beställningsdata**

Ordernummer	130010 M2,2X0,45
GTIN	4062406011130
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	1,75 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
Gängstigning	0,45 mm
Antal spånspår	3
Gäng-Ø	2,2 mm
Antal skär Z	3
Norm	DIN 371
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Gängdjup	5,5 mm
totallängd L	45 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX

Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gängtyp	MF
gänga	M2,2×0,45
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp