



## Diamant-kombislipskål för bakstycke S0/S0E D×T×H (mm), 75×26×20, Typ: D15



### Beställningsdata

Ordernummer	597111 D15
GTIN	9003175860241
Artikelklass	53Y

### Beskrivning

#### Utförande:

#### Slipskålar med CBN- resp. diamantslipbeläggning.

Högeffektiva verktygsslipskivor med **superabrasiva slipmedel** (CBN resp. diamant) i fenoplastbindning för maximal livslängd och kontinuerligt hög avverkning. Sandwichhållarsystemet av legerad aluminium garanterar god vibrationsdämpning och därmed lugn slipning med konstanta slipresultat i kombination med hög ytkvalitet.

#### Användningsdata:

**För ekonomisk för- och färdigslipning** av HSS- och hårdmetallstickel utan skivbyte för bakstycke S0/S0E. Kan användas parvis med nr 597111/597112 resp. 597121/597122.

Diamantbeläggning för högeffektiv slipning av kortspånande, järnfria material som hårdmetall, polykristallina material (PKD), keramiska material (PKS). **Specifikation D15C50B, D64C50B W-Carbide.**

### Teknisk beskrivning

Kornstorlek	D15
Slipmedlets beteckning	D

Specifikation	D15C50B
Slipmedel	Diamant
Slipmetod	Verktygsslipning
Form	11A2
Skiv-Ø D	75 mm
Skivbredd D	26 mm
Produktnamnsattribut	75×26×20
Hål-Ø H	20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida	8 mm
Slipbeläggning höjd X	2 mm
Produktslag	Slipskål

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Hårdmetall (HM)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
torrt	lämplig		