

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, MF: M19X0,75****Beställningsdata**

Ordernummer	130010 M19X0,75
GTIN	4062406012205
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	19 mm
Antal skär Z	3
Norm	DIN 376
Gängstigning	0,75 mm
Kärnhåls-Ø	18,25 mm
Gängdjup	47,5 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
Skärmaterial	HSS E
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05

Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
totallängd L	140 mm
Antal spånspår	3
Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	12 mm
Gängtyp	MF
gänga	M19×0,75
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp