

HOLEX**Endoskopsond, flexibel, Ø 5,5 mm, sondlängd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	492937 1000
GTIN	4045197894540
Artikelklass	42L

Beskrivning**Utförande:**

Robust, vattentätt sondhuvud (IP67) av rostfritt stål med dimmbara, vita lysdioder. Blickriktning 0°.

Sond, extra motståndskraftig över hela längden tack vare armerad skyddsslang. Särskilt lämpad för vassa gjutgodsdelar. Mycket flexibel. Bildöppningsvinkel 90°.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Idealisk för inspektion i svåråtkomliga utrymmen, t.ex. **bilindustri:** Motor, växellåda, tank, karosseri, instrumentpanel, besiktning. **Luftfart:** Flygmotorer, turbiner, ledningssystem.

Byggindustri: Bedömning av byggnadsstruktur, vattenskador, skadedjursangrepp.

Rördragning: Svetsfogar, sökning av främmande föremål, läckage. **Hydraulsystem:** Cylindrar, läckage. **Värme-sanitet-klimat:** Ugnar, skorstenar, varmvattenberedare, klimatanläggningar, avloppssystem. **Skadedjursbekämpning:** Bikupor, getingbon, fågelbon, insektsgångar. **Polis, tull:** Fordonskontroll, varukontroll.

Passar till:

Alla endoskoputföranden nr 492923; 492924; 492925; 492928.

OBS!:

Ytterligare sondtyper (upp till 30 m) med andra sondhuvud-Ø och blickriktningar på begäran.

Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 67
kameraupplösning	640×480 px
Produktnamnsattribut	Ø 5,5 mm

Produktlag

Sond