



## Diamantskärpverktyg med MK0-fäste, Diamantvikt: 0,7kt



### Beställningsdata

Ordernummer	599710 0,7
GTIN	9003175135684
Artikelklass	53Y

### Beskrivning

#### Utförande:

Standardskärpverktyg för slipskivor till alla maskiner med passande fäste. Skärpverktygen är konstruerade som **engångsverktyg**, dvs. efter nedslitning måste det bytas helt. (Det går inte att byta skärpsten i hållaren.)

Med nyckelgrepp för enkel demontering. Engångs **enstens**diamantskärp.

#### Användningsdata:

För noggrann profilering och skärpning av slipskivor som återställer/skapar definierade slipverktygsegenskaper (rundhet och planhet, slipskiveprofil, ytstruktur, slipförhållanden). För styckevis tillverkning och småserieproduktion. Sörj för god kylsmörjning. Kort inspanning (fri längd  $< 2 \times D$ ) motverkar vibrationsproblem. För rak, **lätt konkav och konvex** slipskiveprofil för utvändigt rund-, plan-, **invändigt rund- och centerlesslipning**. Var uppmärksam på respektive monteringsläge (lutning  $3^\circ$  till  $15^\circ$  mot slipskivecentrum för båda axelriktningarna). Vrid skärpet  $90^\circ$  i hållaren med jämna mellanrum för att få jämn förslitning.

### Teknisk beskrivning

Skärptyp	Ensten
totallängd L	31,5 mm
Diamantvikt	0,7 kt
För slipskivdimension	$\varnothing 250 \times 50 - \varnothing 400 \times 35$ mm
Huvuddiameter $D_2$	9,3 mm
Slipmedlets beteckning	D
Produktslag	Handriktare

