

**Diamant-sliptallrik D×T×H (mm), 100×25×20, Typ: D64****Beställningsdata**

Ordernummer	597700 D64
GTIN	9003170380126
Artikelklass	53Y

Beskrivning**Utförande:**

Slipskålar och sliptallriker med diamantslipbeläggning. Finkornig för maximal ytjämnhet i kombination med effektiv avverkning. **Specifikation: D64C50B DIAGO W-Carbide.**

Användningsdata:

Universellt användbara för verktygsslipning på alla vanliga verktygsslipmaskiner. För slipning av **hårdmetallverktyg och kortspånande, järnfria material.** Lämpar sig mycket väl för torrslipning men kan även användas för våtslipning.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	D64
Specifikation	D64C50B DIAGO W-Carbide
Slipmedlets beteckning	D
Slipmetod	Verktygsslipning
Slipmedel	Diamant
Form	12A2D

Skiv-Ø D	100 mm
Skivbredd D	25 mm
Produktnamnsattribut	100×25×20
Hål-Ø H	20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida	6 mm
Slipbeläggning höjd X	2 mm
Produktslag	Stödtallrikar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Hårdmetall (HM)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		