

**Betongborr av hårdmetall, Ø: 18mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 786000 18     |
| GTIN         | 4002395358434 |
| Artikelklass | 76G           |

**Beskrivning****Utförande:**

Borr med seghärdade hårdmetallskär som lötts fast vid hög temperatur. Asymmetrisk spårform för bästa spåntransport.

**Hammar- och rotationsborr** med kraftigt hårdmetallskär. Med reducerat fäste.

**Användningsdata:**

Framför allt avsedd för **borrning av plugghål med slagbormaskiner** i betong, murverk, natursten och tegel.

Även lämplig för rotationsborrning i hård- och mjukträ, plast, akryl och keramik. Vid korrigerad skärdata kan borret även användas för härdat stål.

**Teknisk beskrivning**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Antal skär Z                  | 2                 |
| Skaft-Ø                       | 10 mm             |
| Arbetslängd                   | 100 mm            |
| Ø                             | 18 mm             |
| totallängd                    | 160 mm            |
| Skärmaterial                  | VHM               |
| Norm                          | DIN 8039          |
| Norm                          | ISO 5468          |
| Användning med slag/utan slag | slagborrning      |
| Skaft                         | Cylindriskt skaft |
| Produktslag                   | Stenborr          |

