

**Kraftavbitare, totallängd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	722000 200
GTIN	4003773033172
Artikelklass	73F

**Beskrivning****Utförande:**

Induktionshårdade skär (ca 64 HRC), extrem utväxling förminsta tänkbara ansträngning. Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

**Norm:**

**DIN ISO 5743**

**Material:**

Vanadin-elektrostål, smitt och oljehärdat i flera steg.

**Teknisk beskrivning**

klippkapacitet pianotråd upp till Ø	3 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	1 - 6 mm
totallängd	200 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	3,5 mm
Norm	DIN ISO 5743
Handtag	med plastöverdrag
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)
Material	Kromvanadinspecialstål
Yta	kemiskt svärtad tång
huvud	polerad
Produktslag	Skärande tång

