

**Garant****Kraftsidavbitare, förkromad VDE-isolerad, totallängd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	723510 200
GTIN	4045197501622
Artikelklass	71B

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt huvud, induktionshårdade skär (ca 64 HCR), utanpåliggande, glappfri led.

Förkromad tång, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker **Haptoprene**-yta.

**Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** för arbeten under spänning upp till 1 000 V.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

**Teknisk beskrivning**

klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	4,2 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2,5 mm
totallängd	200 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	3 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)

Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	nej
Produktslag	Skärande tång