

**Ändavbitare, blank, totallängd: 160mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 721150 160 |
| GTIN | 4045197166203 |
| Artikelklass | 72B |

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt huvud med kort led. Skären är induktionshårdade (ca HCR 64). Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag. Hög klippkapacitet tack vare optimalt utväxlingsförhållande.

Norm:

DIN ISO 5748

Material:

Kromvanadin-seghärtningsstål, oljehärdat.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø | 4,5 mm |
| klippkapacitet hård tråd upp till Ø | 2,5 mm |
| totallängd | 160 mm |
| klippkapacitet pianotråd upp till Ø | 2 mm |
| Norm | DIN ISO 5748 |
| Handtag | med plastöverdrag |
| Tillverkningsprocess | Induktionshårdade skär (ca 64 HRC) |
| Material | Kromvanadinstål |
| Yta | kemiskt svärtad tång |
| huvud | blank |

Produktslag

Skärande tång