

**Garant****Utbytbart presshuvud, Typ: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	729626 16
GTIN	4045197293022
Artikelklass	71B

**Beskrivning****Utförande:**

Exakt **parallellpressning** med fyra synkront drivna pressbackar. Fyrkantig pressning enligt DIN = optimala kontaktytor.

- **Exakt pressning tack vare linjär rörelseväg.**
- **Fler användningsmöjligheter och lägre kostnader tack vare snabbväxlingssystem utan verktyg.**
- **Garanterat höga och jämna pressresultat enligt DIN resp. EN tack vare fabriksinställda utbytbara huvuden och integrerad spärrmekanism i basverktyget.**
- **Alltid korrekt placerad kontakt i pressförsänkningen tack vare pålitligt arbetande kontaktpositionering.**
- **Idealisk för arbeten på svåråtkomliga ställen tack vare liten och praktisk konstruktion.**

**Användningsdata:**

För bearbetning av ändhylsor.

**Passar till :**

GARANT basverktyg nr 729611.

**OBS!:**

Andra utbyteshuvuden levereras på begäran.

för ledararea: 2,5 - 16 mm<sup>2</sup>

**Teknisk beskrivning**

för ledararea	2,5 - 16 mm <sup>2</sup>
---------------	--------------------------

