



Sidavbitare förkromad med grepphylsor, totallängd: 160mm



Beställningsdata

Ordernummer	724860 160
GTIN	4003773039600
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Slimmad form med induktionshårdade skär (ca 62 HRC).
Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	4 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2 mm
totallängd	160 mm
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 62 HRC)
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	nej

Produktslag

Skärande tång