

**Sidavbitare ERGO™, förkromad, totallängd: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	725240 160
GTIN	7314150106561
Artikelklass	730

**Beskrivning****Utförande:**

Tången förkromad. **Progressivt slipade skär** dessutom induktionshårdade (cirka 62 HRC). Med kraftig skärfas nära leden för hårt material och fin skärfas vid spetsarna för optimal skärning av mjukt material. Tjockväggiga grepphylsor med i **till- och frånslagbar öppningsfjäder**.

**Norm:****DIN ISO 5749****Material:**

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

**Teknisk beskrivning**

klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2 mm
totallängd	160 mm
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Tjockväggig ERGO® grepphylsa
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 62 HRC)
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	ja
Produktslag	Skärande tång

