



Sats med hårdmetall-hammarborr "MX4", Borr-Ø: 5-10mm



Beställningsdata

Ordernummer	789060 5-10
GTIN	4002395374915
Artikelklass	76G

Beskrivning

Utförande:

Borrhuvud med kvadratisk tvärsnitt. Högre borrhastighet med 4-skäreagg. Dubbelt så långt serviceliv i förhållande till 2-skäranordningar. Voluminöst 4-spiralutförande. TARGET TIP TECHNOLOGY - Skarp vinklad spets:

Exaktare borring, ingen glidning på ytan, aggressivare i armeringsstål och högre borrhastighet. PGM-certifierad - bekräftar exakta expanderugliga borrhål, för både kemiska och mekaniska förankringar. I plastlåda.

Användningsdata:

För borring i betong, natursten och murverk – med maximal borrar komfort. Mycket lugn gång, perfekt för cirkelrunda hål. **4-spiral design** för snabb utmatning av borrar spån, låga vibrationer och hög stabilitet. Mindre tröttande arbete och mindre belastning på maskinen.

Innehåll:

Hammarborr nr 789050: vardera 1 st
storlek 5; 6 längd 110 mm;
storlek 6; 8; 10 längd 160 mm

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	4
Borr-Ø	5 - 10 mm
förpackning	Plast-box
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborrning
Skaft	SDS Plus
Produktslag	Stenborr

Tillbehör

Hårdmetallhammarborr "MX4" SDS-Plus Ø×totalängd 8X160 mm	789050 8X160
Hårdmetallhammarborr "MX4" SDS-Plus Ø×totalängd 5X110 mm	789050 5X110
Hårdmetallhammarborr "MX4" SDS-Plus Ø×totalängd 6X110 mm	789050 6X110
Hårdmetallhammarborr "MX4" SDS-Plus Ø×totalängd 10X160 mm	789050 10X160
Hårdmetallhammarborr "MX4" SDS-Plus Ø×totalängd 6X160 mm	789050 6X160