


LINDSTRÖM

Elektroniksidavbitare, käftar med urtag, spetsigt huvud, KW, totallängd: 135mm**Beställningsdata**

Ordernummer	726060 135
GTIN	7314150103119
Artikelklass	73M

Beskrivning**Utförande:**

Slimmad form med exakt slipade, induktionshårdade skär (63 – 65 HRC). Svart yta för minimala reflexer. Inställbar precisionsskruvled för minimal friktion och optimal axiell inriktning av skären.

ESD-skyddade, ergonomiska **2K**-grepphylsor.

Den patenterade retur fjädern minskar motståndet då tången stängs. Därigenom kan kraften helt koncentreras på snittet.

Material:

Kullagerstål för höga krav, sänksmitt, brunerat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet koppartråd max Ø	0,1 - 0,8 mm
huvudbredd	10,5 mm
totallängd	135 mm
skärlängd	10 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Skärfas	KW
Material	Kullagerstål för höga krav
Huvudets form	spetsig
Handtag	2K-grepphylsa

Tillverkningsprocess	Induktionshärdade skär (63–65 HRC)
Yta	svart brunerad
Produktnamnsattribut	KW
med retur fjäder	ja
inställbar precisionsskruvled	ja
Produktslag	Skärande tång