

Garant
Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, MF: M4X0,7

Beställningsdata

Ordernummer	130011 M4X0,7
GTIN	4062406014858
Artikelklass	10N

Beskrivning
OBS!:

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	3,4 mm
Gängdjup	10 mm
Kärnhåls-Ø	3,3 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX

Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Antal skär Z	3
totallängd L	63 mm
Norm	DIN 371
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	4,5 mm
Antal spånspår	3
Gäng-Ø	4 mm
Gängstigning	0,7 mm
Gängtyp	M-LH
gänga	M4×0,7
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp