

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, MF: M4,5X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130011 M4,5X0,35
GTIN	4062406014865
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,35 mm
Antal skär Z	3
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G

Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gäng-Ø	4,5 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Norm	DIN 371
Skärmaterial	HSS E
Skaftfyrkant □	4,9 mm
Kärnhåls-Ø	4,15 mm
totallängd L	70 mm
Gängdjup	11,25 mm
Antal spånspår	3
Gängtyp	MF-LH
gänga	M4,5×0,35
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp