

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, MF: M8X1****Beställningsdata**

Ordernummer	130011 M8X1
GTIN	4062406015053
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10

Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	7 mm
Gängdjup	20 mm
Gäng-Ø	8 mm
Gängstigning	1 mm
Skafftyrkant □	6,2 mm
totallängd L	90 mm
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D _s	8 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M8x1
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp