

LINDSTRÖM

Elektronikflacktång, totallängd: 150mm**Beställningsdata**

Ordernummer	726120 150
GTIN	7314150103195
Artikelklass	73M

Beskrivning**Utförande:**

Slimmade former med smala käftar. Käftarnas ytterkanter rundade. Genomstucken precisionsled med extra lång styrning för högsta stabilitet vid minimal friktion. Huvud och led spegelpolerade.

ESD-skyddade, ergonomiska **2K**-grepphylsor. Den patenterade retur fjädern minskar motståndet då tången stängs. Därigenom kan kraften på arbetsstycket avvägas mycket exakt. Flata/spetsiga käftar, släta gripytor.

Material:

Kullagerstål för höga krav, smitt.

Teknisk beskrivning

huvudbredd	9 mm
totallängd	150 mm
käftlängd	20 mm
backarnas utförande	slät
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
U-form	flata/spetsiga, käftar med släta gripytor
Handtag	2K-grepphylsa
Tillverkningsprocess	Induktionshärdade skär (45–48 HRC)

Material	Kullagerstål för höga krav
Yta	spegelpolerat
med retur fjäder	ja
Produktslag	Flackstång