



Centrumskär, totallängd: 250mm



Beställningsdata

Ordernummer	725800 250
GTIN	4003773034070
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Med mycket kraftigt huvud och induktionshärdade skär. Skärhårdhet ca 64 HRC. Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

Fördel:

Kräver mindre ansträngning än lika långa sidavbitare.

Norm:

DIN ISO 5743

Material:

Kromvanadin-höghärdhetsstål, smitt och oljehärdat i flera steg.

Teknisk beskrivning

totallängd	250 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	5 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	3,5 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	3,8 mm
Norm	DIN ISO 5743
Handtag	med plastöverdrag
huvud	rak
Tillverkningsprocess	Skären är även induktionshärdade, skärhårdhet ca 64 HRC
Material	Kromvanadinspecialstål

Yta	Kemiskt svärtad tång med polerat huvud
Produktslag	Skärande tång