

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, MF: M20X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130011 M20X0,35
GTIN	4062406015862
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	140 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspar	3
Skaftfyrkant □	12 mm
Kärnhåls-Ø	19,65 mm
Gäng-Ø	20 mm
Gängstigning	0,35 mm
Norm	DIN 376
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05

Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	16 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	50 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M20×0,35
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp