


LINDSTRÖM

Elektronikspetstång, totallängd: 150mm**Beställningsdata**

Ordernummer	726140 150
GTIN	7314150103249
Artikelklass	73M

Beskrivning**Utförande:**

Slimmade former med smala käftar. Käftarnas ytterkanter rundade. Genomstucken precisionsled med extra lång styrning för högsta stabilitet vid minimal friktion. Huvud och led spegelpolerade. **ESD-skyddade**, ergonomiska **2K**-grepphylsor. Den patenterade retur fjädern minskar motståndet då tången stängs. Därigenom kan kraften på arbetsstycket avvägas mycket exakt. Ovala/spetsiga käftar, släta gripytor.

Material:

Kullagerstål för höga krav, smitt.

Teknisk beskrivning

huvudbredd	9,6 mm
totallängd	150 mm
käftlängd	20 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
U-form	ovala/spetsiga, käftar med släta gripytor
backarnas utförande	släta gripytor

Handtag	2K-grepphylsa
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (45–48 HRC)
Material	Kullagerstål för höga krav
Yta	spegelpolerat
med returfjäder	ja
Produktslag	Spetstång