

LINDSTRÖM

**Elektronikspetstång, räfflade gripytor, totallängd: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	726160 150
GTIN	7314150103225
Artikelklass	73M

**Beskrivning****Utförande:**

Slimmade former med smala käftar. Käftarnas ytterkanter rundade. Genomstucken precisionsled med extra lång styrning för högsta stabilitet vid minimal friktion. Huvud och led spegelpolerade.

**ESD-skyddade**, ergonomiska **2K**-grepphylsor. Den patenterade retur fjädern minskar motståndet då tången stängs. Därigenom kan kraften på arbetsstycket avvägas mycket exakt. Ovala/spetsiga, långa käftar, räfflade gripytor.

**Material:**

Kullagerstål för höga krav, smitt.

**Teknisk beskrivning**

huvudbredd	9 mm
totallängd	150 mm
käftlängd	32 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
U-form	ovala/spetsiga, käftar med räfflade gripytor
backarnas utförande	släta gripytor
Handtag	2K-grepphylsa

Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (45–48 HRC)
Material	Kullagerstål för höga krav
Yta	spegelpolerat
med returfjäder	ja
Produktslag	Spetstång