

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, MF: M15X1****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 130016 M15X1  |
| GTIN         | 4062406022686 |
| Artikelklass | 10N           |

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

|                |            |
|----------------|------------|
| Kärnhåls-Ø     | 14 mm      |
| Gängdjup       | 37,5 mm    |
| Antal skär Z   | 3          |
| totallängd L   | 110 mm     |
| Skärmaterial   | HSS E      |
| Norm           | DIN 376    |
| Skafftyrkant □ | 9 mm       |
| Toleransklass  | ISO 1 4H   |
| Toleransklass  | ISO 1X 4HX |
| Toleransklass  | ISO 2 6H   |
| Toleransklass  | ISO 2X 6HX |
| Toleransklass  | 6H +0,05   |
| Toleransklass  | 6H +0,20   |

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Toleransklass                | ISO 3 6G                                     |
| Toleransklass                | ISO 3X 6GX                                   |
| Toleransklass                | 7H                                           |
| Toleransklass                | 7HX                                          |
| Toleransklass                | 7G                                           |
| Toleransklass                | 7GX                                          |
| Toleransklass                | 6H +0,10                                     |
| Gängstigning                 | 1 mm                                         |
| Gäng-Ø                       | 15 mm                                        |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 12 mm                                        |
| Antal spånspår               | 3                                            |
| Gängtyp                      | MF-LH                                        |
| gänga                        | 15                                           |
| Beläggning                   | TiN                                          |
| Flankvinkel                  | 60 grad                                      |
| Gängnorm                     | DIN 13                                       |
| Skärfasform                  | C                                            |
| Skaft                        | Cylindriskt skaft med h9                     |
| Invändig                     | nej                                          |
| Användning vid håltyp        | upp till 2xD vid bottenhål                   |
| Skärriktning                 | Vänster                                      |
| Typ av gängverktyg           | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring                     | Utan                                         |
| Produktslag                  | Gängtapp                                     |