

LINDSTRÖM

**Elektroniksidavbitare, spetsigt huvud, urtag, FW, totallängd: 110mm****Beställningsdata**

Ordernummer	726380 110
GTIN	7314150051076
Artikelklass	73M

**Beskrivning****Utförande:**

Slimmad form med exakt slipade, induktionshårdade skär (63 – 65 HRC). Svart yta för mindre reflexer. Gula plastgrepphylsor i avledande material med retur fjäder. **ESD-skyddad**. Inställbar precisionsskruvled för minimal friktion och optimal axiell inriktning av skären.

**Material:**

Höghållfast stållegering, sänksmidd, brunerad.

**Teknisk beskrivning**

klippkapacitet koppartråd max Ø	0,2 - 1 mm
totallängd	110 mm
huvudbredd	10 mm
skärlängd	10 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Skärfas	FW
Material	Högkapacitets-stållegering
Huvudets form	spetsigt, urholkad
Handtag	Plasthylsa
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (63–65 HRC)

Yta	svart brunerad
Produktnamnsattribut	FW
med retur fjäder	ja
Produktslag	Skärande tång