



Elektroniksidavbitare, spetsigt huvud, W, totallängd: 125Hmm



Beställningsdata

Ordernummer	726440 125H
GTIN	4003773043720
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Spetsig form med stor klippfas, specialkonstruerad för hård tråd. Inställbar skruvled. Brunerad tång med grepphylsor av plast.

Norm:

DIN ISO 9654

Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	125 mm
huvudbredd	10,5 mm
skärlängd	14 mm
klippkapacitet medelhård ståltråd	0,2 - 1 mm
klippkapacitet hård ståltråd	0,2 - 0,6 mm
Skärfas	W
Material	Specialverktogsstål
Huvudets form	spetsig
Norm	DIN ISO 9654

Handtag	Plasthylsa
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)
Yta	brunerad
Produktnamnsattribut	W
med retur fjäder	ja
med trådållare	nej
Produktslag	Skärande tång