

VBW**Wiresax för armeringsnät, totallängd: 950mm****Beställningsdata**

Ordernummer	737200 950
GTIN	4005887426901
Artikelklass	73L

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt specialklipphuvud med kraftutväxling för kapning av armeringsnät. Smitt mellanstycke med justerskruv för exakt inställning av skären, smitt begränsningsanslag, lackerade rörskänklar med flerkomponentsgrepp.

Användningsdata:

För kapning av armeringsnät och rundstål med draghållfasthet upp till 1600 N/mm².

Material:

Klipphuvud av specialverktygsstål, skären även induktionshårdade.

Reservdel:

Löst klipphuvud nr 737210. Lös skruv nr 737220. Lös inställningsskruv nr 737230.

OBS!:

För separation av ø 8mm / ska 48HRC flyttas flera gånger.

Teknisk beskrivning

totallängd	950 mm
för enkelstavar upp till 48 HRC resp. 1600 N/mm ²	6 mm
för dubbelstavar upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm ²	2x8 mm
för enkelstavar upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm ²	9 mm
för enkelstavar upp till 19 HRC resp. 800 N/mm ²	11 mm
Produktslag	Skärande tång

Tillbehör

Sats med reservskruvar, med muttrarTredelad Typ 950	737220 950
Löst klipphuvud komplett med skärskruv total längd 950 mm	737210 950
Lös inställningskruv med mutter Typ 950	737230 950