

VBW**Bultsax UNIBOLT®, totallängd: 460mm**

Beställningsdata

Ordernummer	733500 460
GTIN	4005887563200
Artikelklass	73L

Beskrivning

Utförande:

Klipphuvud med kraftutväxling och universalskär. Exakt och enkel justering av skären med excenterskruvar. Sänksmidd, begränsningsanslag med extra stor buffertzona, lackerade rörsänkklar.

Användningsdata:

För kapning av vanliga och höghållfasta stålqualiteter upp till HRC 48 (draghållfasthet ca 1600 N/mm²).

Material:

Klipphuvud av specialverktögsstål, skären även induktionshärdat.

Reservdel:

Löst klipphuvud nr 734110.

Teknisk beskrivning

för rundstål upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm ² upp till Ø	6 mm
totallängd	460 mm
för rundstål upp till 19 HRC resp. 800 N/mm ² upp till Ø	8 mm
för rundstål upp till 48 HRC resp. 1600 N/mm ² upp till Ø	5 mm
klippkapacitet	<48 HR
med begränsningsanslag	ja
tillverkarens beteckning	UNIBOLT®
mejselspets	Härdat

Material	Specialverktogsstål
Yta	rödlackerat
med justerskruv	ja
Produktslag	Skärande tång

Tillbehör

Löst klipphuvud komplett med skruvar totallängd 460 mm	734110 460
--	------------