

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, MF: M22X1,5****Beställningsdata**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 130011 M22X1,5 |
| GTIN         | 4062406016074  |
| Artikelklass | 10N            |

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 18 mm      |
| totalängd L                  | 140 mm     |
| Gäng-Ø                       | 22 mm      |
| Antal skär Z                 | 3          |
| Skaftfyrkant □               | 14,5 mm    |
| Gängdjup                     | 55 mm      |
| Toleransklass                | ISO 1 4H   |
| Toleransklass                | ISO 1X 4HX |
| Toleransklass                | ISO 2 6H   |
| Toleransklass                | ISO 2X 6HX |
| Toleransklass                | 6H +0,05   |
| Toleransklass                | 6H +0,20   |
| Toleransklass                | ISO 3 6G   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Toleransklass         | ISO 3X 6GX                                   |
| Toleransklass         | 7H   |
| Toleransklass         | 7HX  |
| Toleransklass         | 7G   |
| Toleransklass         | 7GX  |
| Toleransklass         | 6H +0,10                                     |
| Kärnhåls-Ø            | 20,5 mm                                      |
| Norm                  | DIN 376                                      |
| Gängstigning          | 1,5 mm                                       |
| Skärmaterial          | HSS E  |
| Antal spånspår        | 3  |
| Gängtyp               | MF-LH  |
| gänga                 | M22×1,5                                      |
| Beläggning            | obelagd                                      |
| Flankvinkel           | 60 grad                                      |
| Gängnorm              | DIN 13                                       |
| Skärfasform           | C  |
| Skaft                 | Cylindriskt skaft med h9                     |
| Invändig              | nej  |
| Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål                   |
| Skärriktning          | Vänster                                      |
| Typ av gängverktyg    | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring              | Utan   |
| Produktslag           | Gängtapp                                     |