

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, MF: M30X2****Beställningsdata**

Ordernummer	130011 M30X2
GTIN	4062406016722
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	3
Norm	DIN 376
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	28 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H

Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
totallängd L	180 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	22 mm
Gängstigning	2 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftfyrcant □	18 mm
Gäng-Ø	30 mm
Gängdjup	75 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	30
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp