



## Multifunktions-kraftsidavbitare VDE-isolerad, totallängd: 180mm



### Beställningsdata

Ordernummer	728790 180
GTIN	4007582006488
Artikelklass	76B

### Beskrivning

#### Utförande:

Innovativt utformade precisionsskär (cirka 64 HRC) för pianotråd. Precisionsskär för ledarändhylsor för entrådiga (massiva) ledare 1,5 och 2,5 mm<sup>2</sup>. Precisionspressanordning för ledarändhylsor 1,5 och 2,5 mm<sup>2</sup>. Sax för plan kapning av mässings- och kopparskruvar M3,5 och M4. Bockningsanordning för bockning av öglor till massiva kopparledare Ø 4, 5 och 6 mm. Skänklar med tjockväggiga grepphöljen **isolerade upp till 1000V enligt SS EN 60900 / VDE 0682-201**. Hög skär- och presskapacitet genom det optimala utväxlingsförhållandet.

#### Användningsdata:

Idealisk för elinstallationer – böjt utförande för bästa ergonomi och obehindrad sikt över arbetsområdet.

#### Material:

Specialverktøgsstål, blank tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

### Teknisk beskrivning

totallängd	180 mm
klippkapacitet pianotråd Ø	2 mm
Avisolering för ledar-Ø	1,5 mm
Avisolering för ledar-Ø	2,5 mm
för ändhylsor	2,5 mm <sup>2</sup>
för ändhylsor	1,5 mm <sup>2</sup>
vikt	270 g

vinklat huvud	25 grad
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)
Material	Specialverktogsstål
Yta tång	blank
Produktslag	Skärande tång