



Elektronisk momentnyckel/vinkelmätare utan insticksverktyg, maximalt vridmoment: 10Nm



Beställningsdata

Ordernummer	655235 10
GTIN	4018754222780
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Mycket noggrann elektronisk moment-/vridvinkelnyckel för skruvdragning och kontroll av skruvförband. Överskådlig OLED-färgdisplay, extremt enkel menynavigering. Robust nyckel som kan användas snabbt och universellt via "direktläget". Upp till 200 skruvdragningsfall kan programmeras och sammanfattas i förloppsplaner. 4 mätlägen: vridmoment och vridvinkel. Processäkra resultat tack vare vridmoment med vinkelkontroll och/eller vridvinkel med momentkontroll. Programmerbar via PC; skydd mot obehörig åtkomst möjlig med lösenordinmatning. Vridvinkelmätningen genomför man bekvämt utan referensarm. Funktionslägen Peak (toppvärde) och Track (medlöpande).

Nyckeln kan manövreras i utlösningläge. När det inställda vridmomentet eller den inställda vridvinkeln nås löser nyckeln ut hör- och kännbart som en vanlig mekanisk momentnyckel.

Måttenheter: Nm, lbfft, lbfin.

- **Omkopplingssoärnyckel**
- **Enkel angivning av stickmått: För verktyg med ändrat stickmått behöver bara det nya värdet matas in. Den omständliga omräkningen med formler utgår.**
- **QuickRelease: Säker fastsnäppning och snabbt byte av insticksverktyg.**
- **Datautgång: USB-gränssnittet gör det möjligt att avläsa och utvärdera sparade data i en PC.**
- **Enkel att använda: Alla funktioner väljs med pilknapparna. Enkel och överskådlig menystruktur.**
- **Varningssignaler: – Akustisk (summer) – Optisk med 3 lysdioder och färgdisplay**
- **2K-handtag: Motståndskraftigt mot olja, fett, bränsle och hydraulolja.**

Som elektromekanisk vridvinkelmomentnyckel kombinerar MANOSKOP® 714 det bästa från två världar. Användarna drar nytta av en exakt elektronisk mätning, men märker och hör också det välbekanta "klicket" från en mekanisk momentnyckel.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

l_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

l_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

leveransinnehåll:

Inklusive stabil plastväska (storlek 400 i plåtlåda) och 4 batterier (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB-datatabel och programvara SENSOMASTER 4 för överföring av mätdata.

OBS!:

En passande Bluetooth-modul finns i vår eShop (nr 52110220).

Teknisk beskrivning

hållare för insticksverktyg	9×12 mm
vikt	370 g
maximalt vridmoment	10 Nm
upplösning	0,01 Nm
mätnoggrannhet vridmoment	±2 %
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
momentintervall	1 - 10 Nm
momentintervall	0,7 - 7,5 lbfot
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081557 LR3
Antal ingående batterier	4
momentintervall	9 - 90 lbftum
Serie	MANOSKOP® 714
mätmetod	vridmoment
mätmetod	Rotationsvinkel
Norm	DIN EN ISO 6789
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfin

omkopplingsbar avläsning	lbfft
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Spaklängd utan insticksverktyg [I ₁]	188 mm
Justerat stickmått på momentnyckeln [I ₂]	17,5 mm
Anslutningsform	för insticksverktyg (fyrcantfäste)
visning	digital
Utlösningssvärdets justerbarhet	ställbar
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I ₃]	205,5 mm
Inställning av utlösningssvärdet	digital, inställbar
Feedback	visande
Feedback	utlösande
totallängd L	226 mm
Kalibrering	O3
Kalibrering	O5
Kalibrering	O1
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
datautgång	USB-gränssnitt
Mättnoggrannhet åtdragningsvinkel	±1 %
Loggbara data	ja
Mätteknik	elektroniskt
Utlösningssignal	optisk
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Energiförsörjning	Batteridrivna
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

Kalibrering Momentnyckel maximalt vridmoment 400 Nm

020010 400

DAkKS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment
1000 Nm

020020 1000

Tillbehör

Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 1-3/8 tum

657600 1-3/8

Omställbart spärrhuvud.med utstötare, QuickRelease Typ-
fyrkantfäste 1-1/4 tum

657590 1-1/4

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3

081561 LR3

Omställbart spärrhuvud.med utstötare, QuickRelease Typ-
fyrkantfäste 1-1/2 tum

657590 1-1/2

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3

081551 LR3

Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 1-1/2 tum

657600 1-1/2

Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 1-1/4 tum

657600 1-1/4

Omställbart spärrhuvud.med utstötare, QuickRelease Typ-
fyrkantfäste 1-3/8 tum

657590 1-3/8