


**Spiralborr HSS N, TiN, Ø DC h8: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	GG1365 10
GTIN	4045197910950
Artikelklass	GGN

**Beskrivning****Utförande:**

Med urspetsning form C från storlek 2,4 mm.

Normal kärna utan kärnkona.

Exakt spets slipning.

**Profilslipad:**

Hög kast- och delningsnoggrannhet.

Borr för serietillverkning.

**Som nr 114360.**

**Rekommendation:****Största borrhjup:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter $D_s$	10 mm
Norm	DIN 338
Matning $f$ i stål $< 500 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/v
Spännspårlängd $L_c$	87 mm
Antal skär $Z$	2
Nominell $\varnothing D_c$	10 mm

Tolerans nom.-Ø	h8
totallängd L	133 mm
Spetsvinkel	118 grad
Skaft	Cylindriskt skaft
Innehåll	20
Beläggning	TiN
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Spiralvinkel	35-40 grad
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	56 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	50 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	37 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	31 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	12 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	6 m/min	S
GG(G)	lämplig	31 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	80 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

---

## Tillbehör

Spiralborr HSSN Ø DC h8 10 mm

114360 10