

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, MF: M39X0,75****Beställningsdata**

Ordernummer	130016 M39X0,75
GTIN	4062406024567
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	39 mm
Skafftyrkant □	24 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G

Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gängstigning	0,75 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	4
Skaftdiameter D _s	32 mm
Gängdjup	97,5 mm
totallängd L	200 mm
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	38,25 mm
Antal spånspår	4
Gängtyp	MF-LH
gänga	M39×0,75
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp