



Vattenät väska "Explorer", Typ: 5326



Beställningsdata

Ordernummer	692930 5326
GTIN	8024482177014
Artikelklass	64A

Beskrivning

Utförande:

Extremt stabil väska av mycket slagtålig plast, fylld med utstansade skumplastkuber. Kan låsas med hänglås nr 085830 – 085875. Genomgående stor väggjocklek för hög stabilitet. Trycktät och kemiskt resistent. Temperaturbeständig från -33 °C till 90 °C.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

Användningsdata:

För skydd, emballage och transport av ömtåliga detaljer och apparater.

OBS!:

Många fler väskstorlekar, utrustningsvarianter och tillbehör på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Volym	53 l
vikt	11,3 kg
ytermått höjd	292 mm

Bredd invändigt	405 mm
ytermått djup	475 mm
Höjd invändigt	250 mm
antal hjul	2
Längd invändigt	538 mm
ytermått längd	627 mm
maximal belastning	37,2 kg
antal lås	4
antal sidohandtag	2
IP-skyddsklass	IP 67
Egenskap väska	Slagtålig
Egenskap väska	Flyganpassad
Egenskap väska	Flyganpassad
Produktslag	Verktygstransportsystem