



Momentnyckel, basenhet utan insticksverktyg, maximalt vridmoment: 200Nm

Beställningsdata

Ordernummer	656510 200
GTIN	4000896026135
Artikelklass	630

Beskrivning

Utförande:

Praktisk och mycket kompakt, enarmad momentnyckel, inställbar via skala och med automatisk utlösning. Extremt hög repeternoggrannhet då uteslutande förstklassiga material används samtidigt som tryckfjädrar och andra slitdelar väljs ut och förbehandlas med stor omsorg. Spärrhuvudet är omställbart mellan höger- och vänsterdragning.

Basdel med **insticksfyrkant** (utan insticksverktyg).

Passande insticksverktyg nr 657582 – 657950.

Måttenheter: Nm

Funktion:

Momentmejseln löser ut "med signal" (tydligt hör- och kännbar) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För medelstora till stora modeller.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

Av indikerat värde **enbart vid högerdragning**: $\pm 2\%$.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

l_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

l_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Kalibrering är endast möjlig för högeråtdragning.

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

vikt	1050 g
maximalt vridmoment	200 Nm
visning	analog
hållare för insticksverktyg	14×18 mm
mätnoggrannhet vridmoment	±2 %
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
skalgradering 1 delstreck =	1 Nm
momentintervall	40 - 200 Nm
mätmetod	vridmoment
Spaklängd utan insticksverktyg [l ₁]	438 mm
Anslutningsform	för insticksverktyg (fyrcantfäste)
Norm	DIN EN ISO 6789
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l ₃]	476,5 mm
Utlösningsprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Utlösningens värdejusterbarhet	ställbar
Justerat stickmått på momentnyckeln [l ₂]	38,5 mm
Feedback	utlösande
Inställning av utlösningens värde	med inställningsskala
totallängd L	510 mm
omkopplingsbar avläsning	Nm
Kalibrering	O1
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Utlösningssignal	akustiskt

Utlösningssignal	haptisk
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

KalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 400 Nm	020010 400
DAkS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000

Tillbehör

Spärrhuvud, smalt, med djupt placerad omkopplare Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657640 2-1/2
Spärrhuvud, smalt, med djupt placerad omkopplare Typ-fyrkantfäste 2-3/8 tum	657640 2-3/8