

**Garant****Momentnyckel med digital indikering, maximalt vridmoment: 50Nm****Beställningsdata**

Ordernummer	656650 50
GTIN	4045197683274
Artikelklass	61E

**Beskrivning****Utförande:**

Praktisk och mycket kompakt, enarmad momentnyckel, självutlösande. Inställning via digital display (OLED-display med batterinivåindikering, uppladdningsbar via Mini-USB-kabel). Måttenheten kan enkelt ändras via flerk Funktionsknappen. Extremt hög repeternoggrannhet då uteslutande förstklassiga material används samtidigt som tryckfjädrar och andra slitdelar väljs ut och förbehandlas med stor omsorg.

Mycket bekväm och exakt inställning av önskat vridmoment tack vare hör- och kännbart "klick".

- **Stabil spärrnyckel, omkopplingsbar/omställbar.**
- **Motståndskraftigt, robust stålrör (härdat och hårdförkromat) i smalt utförande.**
- **OLED-display med visning av värdet, laddningsstatus och måttenhet.**
- **Mini-USB-anslutning för laddning av batteridisplayen.**
- **Ergonomiskt handtag. Avslutskragen eliminerar risken att slinta. Förseglad för att skydda mot smuts och vätskor.**
- **Med tydlig låsindikering av inställnings-mekanismen i alla positioner.**

**Måttenheter:** Nm, lbfft, lbfin, kgfcm. Fast monterat, **omställbart spärrhuvud – endast för högerdragning.**

**Funktion:**

Momentmejseln löser ut "med signal" (tydligt hör- och kännbar) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

**Användningsdata:**

För medelstora till stora modeller.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Skärdata:****Förklaring till ritningen och formeln:**

$L_1$  = spaklängd exkl. insticksverktyg

$L_2$  = justerat stickmått på momentnyckeln

$L_3$  = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

$L_4$  = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

$T_1$  = vridmoment som ska ställas in

$T_2$  = föreskrivet vridmoment

**leveransinnehåll:**

Mini-USB-laddningskabel för OLED-display.

**OBS!:**

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

## Teknisk beskrivning

vikt	820 g
visning	digital
maximalt vridmoment	50 Nm
upplösning	0,5 Nm
fyrkantsfäste	3/8 tum
mätnoggrannhet vridmoment	±4 %
Dragriktning	Högerdragning
momentintervall	10 - 50 Nm
momentintervall	7 - 37 lbfft
Norm	DIN EN ISO 6789
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfft
omkopplingsbar avläsning	lbfm
omkopplingsbar avläsning	kgfcm
totallängd L	340 mm
Utlösningsprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I <sub>3</sub> ]	228 mm
Utlösningens värdejusterbarhet	ställbar
Feedback	utlösande
mätmetod	vridmoment
Inställning av utlösningens värde	digital, inställbar

Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnyckel)
Kalibrering	O1
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Mätteknik	mekanisk
Energiförsörjning	Batteridriven
Produktslag	Momentnyckel

## Tjänster

DAkS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000
KalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 400 Nm	020010 400