

Verktøyglåda av stålplåt, Typ: 5/530



Beställningsdata

Ordernummer	693460 5/530
GTIN	8716736000208
Artikelklass	66K

Beskrivning

Utförande:

Kan låsas med hänglås (nr 085830 och följande). Locket fastsatt med genomgående bandgångjärn.

Av 0,6 mm stålplåt.

Lackering:

Lådans alla ytor är pulverbelagda i blått.

Teknisk beskrivning

ytermått längd	530 mm
ytermått djup	200 mm
Utförande	Femdelad
ytermått höjd	200 mm
vikt	5,3 kg
Produktslag	Verktøytransportssystem

Tillbehör

Cylinderlås standardkvalitetolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085860 50
Cylinderlåssats 4 delar per sats, samma låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085865 40
Sifferkombinationslås med hög bygel Höljes-Ø 50 mm	085832 50
Cylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085890 50
Precisionscylinderlås med hög bygel samma låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085876 40
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 40 mm	085830 40
Precisionscylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085875 40
Cylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085880 50
Precisionscylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085850 50
ALUTITAN hänglåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085868 50
Precisionscylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085855 40
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 50 mm	085831 50
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 40 mm	085885 40
Cylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085882 40
Cylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085866 40
Precisionscylinderlåssamma låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085870 50