

**Garant****Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, MF:  
M56X0,75****Beställningsdata**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer  | 130020 M56X0,75 |
| GTIN         | 4062406025427   |
| Artikelklass | 10N             |

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

|                |            |
|----------------|------------|
| Gäng-Ø         | 56 mm      |
| Norm           | DIN 2184   |
| Kärnhåls-Ø     | 55,25 mm   |
| Antal spånspår | 6          |
| Gängstigning   | 0,75 mm    |
| Toleransklass  | ISO 1 4H   |
| Toleransklass  | ISO 1X 4HX |
| Toleransklass  | ISO 2 6H   |
| Toleransklass  | ISO 2X 6HX |
| Toleransklass  | 6H +0,05   |
| Toleransklass  | 6H +0,20   |
| Toleransklass  | ISO 3 6G   |
| Toleransklass  | ISO 3X 6GX |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Toleransklass                | 7H   |
| Toleransklass                | 7HX  |
| Toleransklass                | 7G   |
| Toleransklass                | 7GX  |
| Toleransklass                | 6H +0,10                                     |
| Skärmaterial                 | HSS  |
| totallängd L                 | 140 mm                                       |
| Skaftfyrkant □               | 32 mm  |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 40 mm  |
| Gängdjup                     | 84 mm  |
| Antal skär Z                 | 6  |
| Gängtyp                      | MF   |
| gänga                        | M56×0,75                                     |
| Beläggning                   | obelagd                                      |
| Flankvinkel                  | 60 grad                                      |
| Gängnorm                     | DIN 13                                       |
| Skärfasform                  | C  |
| Skaft                        | Cylindriskt skaft med h9                     |
| Invändig                     | nej  |
| Användning vid håltyp        | upp till 1,5×D vid genomgående hål           |
| Användning vid håltyp        | upp till 1,5×D vid bottenhål                 |
| Skärriktning                 | Höger  |
| Typ av gängverktyg           | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring                     | Utan   |
| Produktslag                  | Gängtapp                                     |