

**Garant****HM-mikrofräs, DLC, Ø DC × L1: 1X15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	201140 1X15
GTIN	4045197912916
Artikelklass	11X

**Beskrivning****Utförande:**

Med vidareutvecklad **DLC-beläggning sp<sup>2</sup>**. För **de högsta kraven på prestanda och precision i aluminiummaterial. Extremt snäva toleranser** ger maximal precision. Dubbelt avbackad 2-fas skålslipning. **Ansatsvinkel  $\alpha=16^\circ$** .

Toleranser:

· **Förborrningsdiameter:  $D_1 = 0 / -0,01$  mm.****OBS!:**Vid ökande utkragningslängd hos verktyget bör  $a_p$  reducere tillämpas!

Värden för:

Helspår:  $a_p = 0,25 \times D \times a_{p \text{ korr}}$ Kantning:  $a_p = 0,5 \times D \times a_{p \text{ korr}}$ **Vid beräkning av matningshastigheten vf ska det faktiska (oftast det högsta) maskinvarvtalet användas!**t.ex:  $vf = 18000 [1/\text{min}] \times fz [\text{mm}/Z] \times z$ **Teknisk beskrivning**

Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning	15 mm
Skärlängd $L_c$	1,5 mm
Matning $f_z$ för spårfräsning i aluminiumgjutgods	0,02 mm
Skär-Ø $D_c$	1 mm
Friställningsdiameter $D_1$	0,95 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 6535 HA med h5

Skaftdiameter $D_s$	4 mm
Tolerans nom.- $\emptyset$	0 / -0,005
Tandantal Z	2
totallängd L	50 mm
Matning $f_z$ för valsfräsning i aluminiumgjutgods	0,025 mm
Spiralvinkel	30 grad
Korrigeringsfaktor $a_{p\text{ kor}}$	0,2
Hörnfasvinkel	90 grad
Beläggning	DLC
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	W
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	$0,5 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Färgring	gul
Produktslag	Hörnfräs

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Alu	lämplig	480 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	440 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	400 m/min	N
PMMA Akryl	lämplig	200 m/min	N
PE-HD	lämplig	160 m/min	N
PA 66	lämplig	200 m/min	N
PEEK	lämplig	150 m/min	N
PF 31	lämplig	130 m/min	N
PVDF GF20	lämplig	180 m/min	N

POM GF25	lämplig	160 m/min	N
PA 66 GF30	lämplig	150 m/min	N
PEEK GF30	lämplig	130 m/min	N
PTFE CF25	lämplig	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	mindre lämplig	300 m/min	N
Cu	lämplig	160 m/min	N
CuZn	lämplig	200 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	lämplig		