

Garant**Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, MF: M90X1****Beställningsdata**

Ordernummer	130020 M90X1
GTIN	4062406026745
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	10
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,05

Toleransklass	6H +0,10
Skaftdiameter D _s	50 mm
Antal spånspår	10
totallängd L	160 mm
Skafftyrkant □	39 mm
Gängdjup	135 mm
Skärmaterial	HSS
Gäng-Ø	90 mm
Norm	DIN 2184
Kärnhåls-Ø	89 mm
Gängstigning	1 mm
Gängtyp	MF
gänga	M90×1
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp