

Montagelåda av stålplåt, Typ: 830



Beställningsdata

Ordernummer	693470 830
GTIN	2050001021793
Artikelklass	66K

Beskrivning

Utförande:

1 mm tjock stålplåt medpräglade falsar. 2 bärhandtag och lockanslag. Kan låsas med hänglås (nr 085830 och följande).

Lackering:

RAL 7001 silvergrå **pulverbelagd**.

ytermått längd: 830 mm

ytermått djup: 440 mm

ytermått höjd: 340 mm

insatslängd: 790 mm

insatsbredd: 170 mm

insatshöjd: 50 mm

Teknisk beskrivning

insatslängd	790 mm
ytermått djup	440 mm
ytermått höjd	340 mm
insatsbredd	170 mm
insatshöjd	50 mm

ytermått längd	830 mm
vikt	21 kg
Produktslag	Verktygstransportsystem

Tillbehör

ALUTITAN hänglåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085868 50
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 40 mm	085885 40
Cylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085890 50
Clinderlåssats 4 delar per sats, samma låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085865 40
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 40 mm	085830 40
Precisionscylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085855 40
Cylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085866 40
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 50 mm	085831 50
Precisionscylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085875 40
Cylinderlås standardkvalitetolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085860 50
Cylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085880 50
Cylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085882 40
Precisionscylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085850 50
Precisionscylinderlåssamma låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085870 50
Precisionscylinderlås med hög bygelsamma låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085876 40
Sifferkombinationslås med hög bygel Höljes-Ø 50 mm	085832 50